


Zapirni ventil HE-3-3/8-3/8-NPT-U

Številka dela: 190879

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	3/2, bistabilen
Izbira dodatne funkcije	s funkcijo iztekanja zraka
Pnevmatični priključek 1	3/8 NPT
Pnevmatični priključek 2	3/8 NPT
Način upravljanja	ročno
Način pritrditve	neposredna pritrditev pred prehodne izvrtine Neposredna pritrditev prek navoja izbirno:
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	797.4 l/min
Nazivni premer	4.6 mm
Delovni tlak	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Material ohišja	Ojačan PBT
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:...]
Funkcija iztekajočega zraka	brez možnosti dušenja
Načelo tesnjenja	mehko
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	batni drsnik
Način krmiljenja	neposredno
Smer toka	ni reverzibilna
Napitek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	0 °C...60 °C
Teža izdelka	82 g
Pnevmatični priključek 3	ni zajet
Material čepa za privitje	Medenina, nikljana
Napitek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR