

Diferenčni regulator tlaka

LRL-10-32-UNF-QS-5/32-U

Številka dela: 190890
Izdelek, ki se opušča

FESTO

brez manometra, z zunanjim navojem in QD vtičnim priključkom.
Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2023. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Regulator | Konstanten diferenčni tlak |
| Pnevmatični priključek 1 | 10-32 UNF-2A |
| Pnevmatični priključek 2 | QS-5/32 |
| Način pritrditve | za uvitje |
| Vstopni tlak 1 Mpa | 0 ... 0,9 MPa |
| Vstopni tlak 1 | 0 ... 9 bar |
| Vstopni tlak 1 psi | 0 ... 130,5 psi |
| Temperatura okolice | 0 ... 60 °C |
| Material, ohišje | Ojačan PBT |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Masa izdelka | 9,5 g |
| Material, navojni čep | Med (medenina) |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |