

# Vakuumski prisesek ESV-20-SS

Številka dela: 190981

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer priseska	20 mm
Prostornina priseska	0.318 cm <sup>3</sup>
Položaj priključitve	zgoraj
Položaj vgradnje	poljubno
Oblika priseska	okroglo, ploščato
Delovni tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nazivni delovni tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura okolice	-30 °C...180 °C
Držalna sila pri nazivnem delovnem tlaku	16.3 N
Teža izdelka	1.6 g
Barva	transparentna
Trdota po Shoreu	50 +/- 5
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priseska	VMQ (silikon)