

# Vakuumski prisesek ESV-50-SNA

Številka dela: 190998

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Najmanjši polmer obdelovanca	330 mm
Premer priseska	50 mm
Prostornina priseska	2.387 cm <sup>3</sup>
Položaj priključitve	zgoraj
Položaj vgradnje	poljubno
Posebne lastnosti	antistatično
Oblika priseska	okroglo, ploščato
Delovni tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nazivni delovni tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Površinska odpornost	200 Ohm
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Skladnost z LABS	VDMA24364-A1-L
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura okolice	-10 °C...70 °C
Držalna sila pri nazivnem delovnem tlaku	105 N
Teža izdelka	11.2 g
Barva	črna/bela pika
Trdota po Shoreu	50 +/- 5
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priseska	NBR