

Vakuumski prisesek ESV-60-SF

Številka dela: 191002

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|---|
| Najmanjši polmer obdelovanca | 350 mm |
| Premer priseseka | 60 mm |
| Prostornina priseseka | 3.953 cm ³ |
| Položaj priključitve | zgoraj |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Oblika priseseka | okroglo, ploščato |
| Delovni tlak | -95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi |
| Nazivni delovni tlak | -70 kPa -0.7 bar -10.15 psi |
| Delovni medij | atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-A1-L |
| Primerno za živila | Glej razširjene informacije o materialu. |
| Temperatura okolice | -10 °C...200 °C |
| Držalna sila pri nazivnem delovnem tlaku | 166.1 N |
| Teža izdelka | 22 g |
| Barva | siva |
| Trdota po Shoru | 60 +/- 5 |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material priseseka | FPM |