


# Vakuumski prisesek ESV-100-SS

Številka dela: 191009

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                               | Vrednost  |
|--|---|
| Najmanjši polmer obdelovanca             | 460 mm  |
| Premer priseska                          | 100 mm  |
| Prostornina priseska                     | 29.779 cm <sup>3</sup>                                      |
| Položaj priključitve                     | zgoraj  |
| Položaj vgradnje                         | poljubno  |
| Oblika priseska                          | okroglo, ploščato   |
| Delovni tlak                             | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Nazivni delovni tlak                     | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                           |
| Delovni medij                            | atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]         |
| Skladnost z LABS                         | VDMA24364 – cona III  |
| Primerno za živila                       | Glej razširjene informacije o materialu.                    |
| Temperatura okolice                      | -30 °C...180 °C   |
| Držalna sila pri nazivnem delovnem tlaku | 503.6 N   |
| Teža izdelka                             | 59 g  |
| Barva                                    | transparentna   |
| Trdota po Shoru                          | 50 +/- 5  |
| Napotek glede materialov                 | V skladu z RoHS   |
| Material priseska                        | VMQ (silikon)   |