

Vakuumski prisesek ESV-30-EU

Številka dela: 191028

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Najmanjši polmer obdelovanca	50 mm
Premer prisesa	30 mm
Prostornina prisesa	1.952 cm ³
Položaj priključitve	zgoraj
Položaj vgradnje	poljubno
Oblika prisesa	okroglo, zelo globoko
Delovni tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nazivni delovni tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura okolice	-20 °C...60 °C
Držalna sila pri nazivnem delovnem tlaku	37.2 N
Teža izdelka	2.9 g
Barva	modra
Trdota po Shoru	60 +/- 5
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material prisesa	PUR