



# Električni regulator tlaka

## PREL-90-HP3-V1-A-40CFX-S1-8

Številka dela: 1910439  
Izdelek, ki se opuša

Tip, ki se opuša. Dobavljiv do 2022. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	90
Imenski premer DN	24
Serija	L
Položaj vgradnje	pravokoten
Način vklopa	električni
Konstruktivna zgradba	električno nastavljen regulator tlaka
Regulator	Izstopni tlak konstanten s kompenzacijo predtlaka s sekundarno odzračitvijo
Obratovalni tlak MPa	0 ... 5 MPa
Obratovalni tlak	0 ... 50 bar
Območje regulacije tlaka	0,6 ... 40 bar
Imenska delovna napetost DC	24 V
Območje signala analognih izhodov	4 - 20 mA
Območje signala analognih vhodov	0 - 10 V
Želena/dejanska vrednost	Napetost 0 - 10 V
Dovoljenje	SE Type Test Certification
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Neoporečnost za živila	Glej razširjene informacije o materialu
Temperatura medija	5 ... 50 °C
Temperatura okolice	5 ... 50 °C
Masa izdelka	6.100 g
Električni priključek IN	Vtič, M12, 5-polni, A kodiran
Električni priključek OUT	Vtič, M12, 5-polni, A kodiran
Način pritrditve	na enoti za pripravo zraka s priborom po izbiri:
Pnevmatični priključek 1	G1
Pnevmatični priključek 11	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1
Pnevmatični priključek 22	G1/4
Pnevmatični priključek 3	G1
Pnevmatični priključek 82	G3/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pokrov spodaj	aluminij, eloksiran
Material, vzmet	Vzmetno jeklo
Material, ohišje	aluminij, eloksiran