

Vakuumski prisesek ESV-20-BU

Številka dela: 191055

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Izravnavna višine sesala	6 mm
Najmanjši polmer obdelovanca	40 mm
Premer prisjeska	20 mm
Prostornina prisjeska	1.6 cm ³
Položaj priključitve	zgoraj
Položaj vgradnje	poljubno
Oblika prisjeska	okrogli meh, 1,5-delni
Delovni tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nazivni delovni tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura okolice	-20 °C...60 °C
Držalna sila pri nazivnem delovnem tlaku	12.9 N
Teža izdelka	1.9 g
Barva	modra
Trdota po Shoru	60 +/- 5
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material prisjeska	PUR