


Vakuumski prisesek ESV-40-CS

Številka dela: 191076

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Izravnavna višine sesala	12.8 mm
Najmanjši polmer obdelovanca	100 mm
Premer prisjeska	40 mm
Prostornina prisjeska	19.72 cm ³
Položaj priključitve	zgoraj
Položaj vgradnje	poljubno
Oblika prisjeska	okrogli nagubani meh, 3,5-delni
Delovni tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nazivni delovni tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura okolice	-30 °C...180 °C
Držalna sila pri nazivnem delovnem tlaku	42.4 N
Teža izdelka	13 g
Barva	transparentna
Trdota po Shoru	50 +/- 5
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material prisjeska	VMQ (silikon)