


# Vmesnik CAMC-F-PN

Številka dela: 1911916

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	19 mm x 90 mm x 65 mm
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-25 °C...70 °C
Relativna zračna vlažnost	5–95 % brez kondenzacije
Stopnja zaščite	IP20 v montiranem stanju
Temperatura okolice	0 °C...50 °C
Teža izdelka	75 g
Način pritrditve	Vtični modul za CMMP-AS...-M3
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Položaj vgradnje	poljubno
Protokol	PROFINET
komunikacijski profil	FHPP
Baudna hitrost	10/100 Mbit/s (Full/Half)
Topologije	zvezda obroč linija
Redundanca medijev	MRP
Dodeljevanje naslovov IP	FCT DCP
Vmesnik področnega vodila	2 x doza RJ45
Najkrajši čas cikla	1 ms
LED-prikazi	Napaka vodila aktivnost komunikacije prek omrežja Ethernet Nadzor ethernetne napeljave sistemska napaka
Konfiguracijska podpora	GSDML
Parametriranje	FCT

Značilnost	Vrednost
Dodatne funkcije	Conformance Class B DCP Združljivo z IRT LLDP MRP PROFenergy Realtime Class 1 SNMP