


# Blažilnik YSRW-8-14

Številka dela: 191194

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	8
Hod	14 mm
Blaženje	samonastavljivo mehka karakteristika
Položaj vgradnje	poljubno
Zaznavanje položaja	brez
Največja hitrost naleta	3 m/s
Čas ponastavitve pri sobni temperaturi	0.2 s
Čas ponastavitve pri min. temperaturi okolice	1 s
Način delovanja	potiskanje enosmerno delovanje
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...80 °C
Dolžina blaženja	14 mm
Največja omejevalna sila	500 N
Največja poraba energije na hod	4 J
Največja poraba energije na uro	21000 J
Največja preostala energija	0.02 J
Ponastavitvena sila	2.5 N
Min. sila vstavljanja	18 N
Teža izdelka	34 g
Masni razpon	10 kg
Način pritrditve	s protimatico
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR
Material ohišja	visoko legirano jeklo
Material batnice	visoko legirano jeklo