


Vakuumski filter ESF-3

Številka dela: 191202

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Finost filtra	10 µm
Delovni tlak	-0.95 bar...4 bar
Pretok pri podtlaku = -0,075 MPa (-0,75 bar, -10,875 psi)	100 l/min
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Teža izdelka	9 g
Način pritrditve	z zunanjim navojem prek vakuumskega priključka
Pnevmatični priključek	M4
Vakuumski priključek	M4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR
Material filtra	PVF
Material ohišja	Aluminij Medenina, nikljana