

# Kotni izenačevalnik ESWA-4

Številka dela: 191206

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                       | Vrednost                         |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Izravnava kota +/-               | 15 stp                           |
| Položaj vgradnje                 | poljubno                         |
| Konstruktivna zgradba            | krogelni zgib                    |
| Dodelitev držala priseska        | velikost 4                       |
| Delovni tlak                     | -0.95 bar...4 bar                |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 1 – nizka korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS                 | VDMA24364-A1-L                   |
| Temperatura okolice              | 0 °C...60 °C                     |
| Teža izdelka                     | 19 g                             |
| Način pritrditve                 | z zunanjim navojem               |
| Pritrditev sesala                | M6                               |
| Pnevmatični priključek           | M6                               |
| Napotek glede materialov         | V skladu z RoHS                  |
| Material tesnil                  | NBR                              |
| Material ohišja                  | Aluminij<br>Medenina, nikljana   |