

Kotni izenačevalnik ESWA-5

Številka dela: 191207

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Izravnava kota +/- | 15 stp |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Konstruktivna zgradba | krogelni zgib |
| Dodelitev držala priseska | Velikost 5 |
| Delovni tlak | -0.95 bar...4 bar |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 1 – nizka korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-A1-L |
| Temperatura okolice | 0 °C...60 °C |
| Teža izdelka | 57 g |
| Način pritrditve | z zunanjim navojem |
| Pritrditev sesala | M10 |
| Pnevmatični priključek | M10 |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material tesnil | NBR |
| Material ohišja | Aluminij Medenina, nikljana |