

Magnetni ventil


MN2H-2X30-D-01-S-110VAC

Številka dela: 191353

FESTO

po ISO 15407-1, z magnetno tuljavo in pomožnim ročnim vklopom, brez vtičnice.

Tip ki se opušča. Dobavljiv do 2009.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Ventil | 2x3/2 odprt monostabilen |
| Način vklopa | električni |
| Širina | 26 mm |
| Normalni imenski pretok | 900 l/min |
| Obratovalni tlak | 2 ... 10 bar |
| Konstruktivna zgradba | Drsnik bata |
| Način vračanja | pnevmatična vzmet |
| Vrsta zaščite | IP65 |
| Dovoljenje | Germanischer Lloyd |
| Imenska velikost | 8 mm |
| Dimenzija rastra | 27 mm |
| Funkcija izpuha | z dušenjem |
| Princip tesnenja | mehak |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Ustreza standardu | ISO 15407-1 VDMA 24563 |
| Pomožni ročni vklop | s priborom, zaskočljiv |
| Vrsta krmiljenja | predkrmiljen |
| Napajanje s krmilnim zrakom | zunaj |
| Smer pretoka | ni reverzibilen |
| Krmilni tlak | 0,9 ... 10 bar |
| b vrednost | 0,27 |
| C-vrednost | 3,8 l/sbar |
| Čas preklopa izključen | 29 ms |
| Čas preklopa vključen | 18 ms |
| Karakteristika tuljave | 110V AC: 50Hz 110V AC: 60Hz |
| Delovni medij | filtriran stisnjen zrak, stopnja filtriranja 40 µm, naoljen ali nenaoljen Vakuum |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po nizkonapetostni smernici EU |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 |
| Temperatura medija | -10 ... 50 °C |
| Krmilni medij | filtriran stisnjen zrak, stopnja filtriranja 40 µm, naoljen ali nenaoljen |
| Temperatura okolice | -10 ... 50 °C |
| Masa izdelka | 320 g |
| Električni priključek | Vtič po DIN 43650 Oblika C |
| Način pritrditve | s skoznjo izvrtino |
| Priključek pomožnega krmilnega zraka 12/14 | Priključna plošča velikosti 01 po VDMA 24563 |
| Priključek krmilnega izpuha 82/84 | Priključna plošča velikosti 26 mm po ISO 15407-1 Priključna plošča velikosti 01 po VDMA 24563 |

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------|--|
| Pnevmatični priključek 1 | Priključna plošča velikosti 26 mm po ISO 15407-1 Priključna plošča velikosti 01 po VDMA 24563 |
| Pnevmatični priključek 2 | Priključna plošča velikosti 26 mm po ISO 15407-1 Priključna plošča velikosti 01 po VDMA 24563 |
| Pnevmatični priključek 3 | Priključna plošča velikosti 26 mm po ISO 15407-1 Priključna plošča velikosti 01 po VDMA 24563 |
| Pnevmatični priključek 4 | Priključna plošča velikosti 26 mm po ISO 15407-1 Priključna plošča velikosti 01 po VDMA 24563 |
| Pnevmatični priključek 5 | Priključna plošča velikosti 26 mm po ISO 15407-1 Priključna plošča velikosti 01 po VDMA 24563 |
| Informacije o materialu tesnil | NBR |
| Informacije o materialu ohišja | Tlačno liti aluminij |