

Centrirna puša ZBH-15

Številka dela: 191409

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	15
Položaj vgradnje	poljubno
Velikost posode	10
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Izdelek ustreza Festovi interni opredelitvi izdelka za uporabo v proizvodnji baterij: Kovine, ki vsebujejo več kot 1-% masni delež bakra, cinka ali niklja, so izključene iz uporabe. Izjeme so nikelj v jeklih, kemično nikljane površine, vezja, vodniki, električni konektorji in tuljave.
Temperatura okolice	-25 °C...60 °C
Teža izdelka	3 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tulke	visoko legirano nerjavno jeklo