

**Vtič**  
**SEA-4GS-7-2,5**  
Številka dela: 192008

**FESTO**



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Na podlagi standarda	EN 61076-2-101 EN 61984
Način pritrditve	z navojno tulko
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	18 g
Električni priključek	4-polni Oblika A M12 x 1 Vtič, raven/vijačna sponka
Območje delovne napetosti DC	250 V
Območje delovne napetosti AC	250 V
Tokovna obremenljivost pri 40 °C	4 A
Odpornost proti udarni napetosti	2.5 kV
Kabelski navojni priključek	Pg7
Dovoljen premer kabla	2.5 mm...2.9 mm
Prečni prerez priključka	0.14 mm <sup>2</sup> ...0.5 mm <sup>2</sup>
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	-40 °C...85 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o nizki napetosti
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Stopnja umazanosti	3
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Material ohišja	PA
Barva ohišja	črna
Material pokrivne matice	PA
Material vtičnih kontaktov	Medenina prevleka iz belega bronca