


Zračni rezervar|Zadrževalnik tlaka VZS-20-B

Številka dela: 192161

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Volumen	20 l
Položaj vgradnje	Izpust kondenzata navzdol
V skladu s standardom	EN 286-1
Delovni tlak	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU za tlačne posode
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [-:~:] dušik
Razred korozijske odpornosti KBK	4 – zelo močna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...100 °C
Temperatura okolice	-10 °C...100 °C
Največji pritezni moment, priključni navoj	130 Nm
Največji pritezni moment izpusta kondenzata	27 Nm
Teža izdelka	9000 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Priključek za odvajanje kondenzata	G3/8
Pnevmatični priključek	G1
Material rezervoarja za stisnjen zrak	Jeklo, prašno prevlečeno