


# Enota za pripravo zraka FRC-1-D-7-O-MAXI-A

Številka dela: 192649

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost   | Vrednost  |
|--|---|
| Velikost   | maksi   |
| Serija   | D   |
| Zaščita pred aktiviranjem                                    | Vrtljivi gumb z aretirnim mehanizmom  |
| Položaj vgradnje   | navpično +/- 5°   |
| Izpust kondenzata  | popolnoma avtomatsko  |
| Konstruktivna zgradba  | Filtrski regulator brez manometra<br>Proporcionalni standardni naoljevalnik z oljno meglico |
| Največja količina kondenzata                                 | 80 cm <sup>3</sup>  |
| Finost filtra  | 40 µm   |
| Zaščita posode   | kovinska zaščitna košara  |
| Prikaz tlaka   | G1/4 pripravljen  |
| Delovni tlak   | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar   |
| Območje regulacije tlaka                                     | 0.5 bar...7 bar   |
| Največja histereza tlaka                                     | 0.04 MPa<br>0.4 bar<br>5.8 psi  |
| Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343) | 8700 l/min  |
| Delovni medij  | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [:-:-]   |
| Razred korozijske odpornosti KBK                             | 2 – zmerna korozijska obremenitev   |
| Skladnost z LABS   | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura medija   | -10 °C...60 °C  |
| Temperatura okolice  | -10 °C...60 °C  |
| Teža izdelka   | 2520 g  |
| Način pritrditve   | vgradnja v napeljavo<br>z opremo  |
| Pnevmatični priključek 1                                     | G1  |
| Pnevmatični priključek 2                                     | G1  |
| Material ohišja  | cinkova tlačna litina   |
| Material posode  | PC  |