

Vtičnica MSSD-F-S-M16

Številka dela: 192746

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Pogostost priključka	10
Način pritrditve	na magnetni ventil s centralnim vijakom M3
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	35 g
Električni priključek	3-polni doza oblika B
Premer kabla	5.5 mm...8 mm
Nazivni prečni prerez vodnika	0.5 000013...1 000013
Stopnja zaščite	IP67 v skladu z IEC 60529
Temperatura okolice	-25 °C...90 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Material ohišja	PA
Barva ohišja	črna