

Vtičnica
MSSD-C-S-M16
Številka dela: 192748

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Pogostost priključka	10
Način pritrditve	na magnetni ventil s centralnim vijakom M3
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	38 g
Električni priključek	4-polni doza Oblika A
Premer kabla	5.5 mm...8 mm
Nazivni prečni prerez vodnika	0.5 mm ² ...1 mm ²
Stopnja zaščite	IP67 v skladu z IEC 60529
Temperatura okolice	-25 °C...90 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Material ohišja	PA
Barva ohišja	črna