

# Povratno-dušilni ventil GR-QS-1/4



Številka dela: 192754

FESTO

Nastavljiv tok v eni smeri.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.

Tip ki se opušča. Dobavljiv do 2011.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Dušilno-povratna funkcija
Pnevmatični priključek 1	QS-1/4
Pnevmatični priključek 2	QS-1/4
Element za nastavljanje	Narebren vijak
Način pritrditve	po izbiri: s skožno izvrtino Vgradnja voda
Normalni imenski pretok v smeri dušenja	113 l/min
Normalni imenski pretok v protipovratni smeri	58 l/min
Obratovalni tlak	1 ... 9 bar
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Informacije o materialu ohišja	Ojačan PBT
Delovni medij	filtriran, nenaoljen stisnjen zrak filtriran, naoljen stisnjen zrak
Položaj vgradnje	poljuben
Temperatura medija	0 ... 60 °C
Masa izdelka	28,5 g
Podatki o materialu sprostitvenega obroča	POM
Podatki o materialu regulirnega vijaka	Med (medenina) nikljan