

Povratno-dušilni ventil GR-QS-1/2



Številka dela: 192756

FESTO

Nastavljiv tok v eni smeri.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.

Tip ki se opušča. Dobavljen do 2011.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Dušilno-povratna funkcija
Pnevmatični priključek 1	QS-1/2
Pnevmatični priključek 2	QS-1/2
Element za nastavljanje	Narebren vijak
Način pritrditve	po izbiri: s skožno izvrtino Vgradnja voda
Normalni imenski pretok v smeri dušenja	743 l/min
Normalni imenski pretok v protipovratni smeri	463 l/min
Obratovalni tlak	1 ... 9 bar
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Informacije o materialu ohišja	Ojačan PBT
Delovni medij	filtriran, nenaoljen stisnjen zrak filtriran, naoljen stisnjen zrak
Položaj vgradnje	poljuben
Temperatura medija	0 ... 60 °C
Masa izdelka	113 g
Podatki o materialu sprostitvenega obroča	POM
Podatki o materialu regulirnega vijaka	Med (medenina) nikljan