

Omejilni element YSRWJ-8-14-A

Številka dela: 192966

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	8
Hod	14 mm
Blaženje	samonastavljivo mehka karakteristika
Položaj vgradnje	poljubno
Fina nastavitev	0.03 mm
Zaznavanje položaja	za mejno stikalo
Največja hitrost naleta	3 m/s
Čas ponastavitve pri sobni temperaturi	0.2 s
Čas ponastavitve pri min. temperaturi okolice	1 s
Način delovanja	potiskanje enosmerno delovanje
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Dolžina blaženja	14 mm
Največja omejevalna sila	500 N
Največja poraba energije na hod	3 J
Največja poraba energije na uro	21000 J
Največja preostala energija	0.02 J
Ponastavitvena sila	3.5 N
Teža izdelka	110 g
Način pritrditve	s protimatico
Material tesnil	NBR
Material ohišja	Medenina nikljan
Material batnice	visoko legirano jeklo