


# Zaustavljalna enota BKP-HMPL-12-80/100

Številka dela: 193112

FESTO

za linearni modul HMPL.  
Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2012.



## Podatkovni list

| Značilnost                                  | Vrednost   |
|---|--|
| Velikost                                    | 12   |
| Položaj vgradnje                            | poljuben   |
| Način držanja s smerjo delovanja            | obojestranski<br>Vpenjanje z vzmetjo, sproščanje s stisnjenim zrakom |
| Delovni medij                               | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]                              |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK        | 2  |
| Statična držalna sila                       | 100 N  |
| Premikajoče se mase                         | 75 g   |
| Informacije o materialu tesnil              | POM<br>TPE-U(PU)   |
| Informacije o materialu vzmeti              | Vzmetno jeklo  |
| Informacije o materialu vpenjalnih čeljusti | Med (medenina)   |
| Informacije o materialu bata                | POM  |