

# Kabel z vtičnico KME-1-24-10-LED

Številka dela: 193455

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Prikaz stanja signala	Rumena LED-dioda
Način pritrditve	na magnetni ventil s centralnim vijakom M3
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	570 g
Električni priključek 1	kotna doza, štirikotna oblika, 3-polna, oblika C
Električni priključek 2	odprt konec, 2-žilni
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Tokovna obremenljivost pri 40 °C	4 A
Priključitev zaščitnega vodnika	ni na voljo
Dolžina kabla	10 m
Lastnost voda	za statične aplikacije
Najmanjši polmer upogibanja kabla	52 mm
Premer kabla	5.2 mm
Toleranca, premer kabla	± 0,1 mm
Zgradba kabla	2 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Stopnja zaščite	IP67 v skladu z IEC 60529
Temperatura okolice	-20 °C...80 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi ZK RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Material kableskega plašča	PVC
Material ohišja	TPE-U (PU)
Material tesnil	NBR
Material vtičnih kontaktov	bakrova zlitina, posrebrena