


Kabel z vtičnico KMF-1-24-10-LED

Številka dela: 193458

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Prikazovalnik preklopnega položaja	LED
Način pritrditve	na magnetni ventil s centralnim vijakom M3
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	620 g
Električni priključek	doza
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Priključitev zaščitnega vodnika	na voljo
Dolžina kabla	10 m
Premer kabla	6 mm
Zgradba kabla	3 x 0,75 mm ²
Stopnja zaščite	IP67 v skladu z IEC 60529
Temperatura okolice	-20 °C...80 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi ZK RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Material kabelaškega plašča	PVC
Material ohišja	PC POM
Material vtičnih kontaktov	Bron