

Os vretena DGE-25- -SP

Številka dela: 193746
Izdelek, ki se opušča


FESTO

Elektromehanska linearna os z vretenom.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2021. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Primer predstavitve



Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

Značilnost	Vrednost
Velikost	25
Rezerva giba	10 mm
Premer vretena	12 mm
Korak vretena	10 mm/U
Vodilo	Kroglična vodila Vodilo za velike obremenitve
Konstruktivna zgradba	Elektromehanska linearna os z vretenom
Vrsta motorja	Koračni motor Servo motor
Maks. pospešek	6 m/s ²
Maks. hitrost	0,5 m/s
Ponovljivost	±0,02 mm
Temperatura okolice	0 ... 40 °C
Maks. moment pogona	0,45 Nm
Maks. radialna sila na gonilni gredi	75 N
Maks. podajalna sila Fx	250 N
Vztrajnostni moment JH na meter giba	0,121 kgcm ²
Vztrajnostni moment JL na kg koristne obremenitve	0,0253 kgcm ²
Podajalna konstanta	10 mm/U
Material, končni pokrov	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Material, sojemalo	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Material, profil	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Material, pokrivni trak	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, pokrov pogona	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Material, vodilo drsnika	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Material, vodilni drog	Jeklo za kotalne ležaje corrotect prevleka
Material, matica vretena	Jeklo za kotalne ležaje
Material, vreteno	Jeklo za kotalne ležaje