


Mehast valj EB-385-115

Številka dela: 193789

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	385
Zahtevan vgradni Ø	400 mm
Hod	115 mm
Največja višina, izvlečen položaj	175 mm
Največji kot nagiba	15 stp
Največji odmik	10 mm
Najmanjša vgradna višina	51 mm
Način delovanja	enosmerno delovanje
Delovni tlak	0 bar...8 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [:-:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	delovanje z oljenjem ni mogoče
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-40 °C...70 °C
Ponastavitvena sila	300 N
Teža izdelka	5900 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek	G1/4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material meha	NR/BR
Material ohišja	jeklo pocinkano