


Zasučni pogon DRQ-63-90-PPVJ-A

Številka dela: 19386
Izdelek, ki se opušča

FESTO

za brezdotično zaznavanje, z nastavljivim dušenjem v končni legi in nastavljivo zračnostjo zobniškega pogona.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	63
Kot dušenja	65 deg
Območje nastavljanja zasučnega kota, obojstransko	-10 /+11 deg
Zasučni kot	90 deg
Dušenje	Pnevmatično dušenje, nastavljivo
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivska zgradba	zobata letev/pastorek
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Obratovalni tlak	2,5 ... 10 bar
Maks. preklopna frekvenca pri 6 bar	1,5 Hz
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Teoretični vrtilni moment pri 6 bar	37 Nm
Dopusten masni vztrajnostni moment	0,04 kgm ²
Masa izdelka	9.800 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek	G3/8
Informacije o materialu pogonske gredi	Jeklo za cementiranje
Informacije o materialu tesnil	TPE-U(PU)