

Zasučni pogon DRQ-80-180-PPVJ-A

Številka dela: 19390
Izdelek, ki se opušča

FESTO

za brezdotično zaznavanje, z nastavljivim dušenjem v končni legi in nastavljivo zračnostjo zobniškega pogona.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Velikost | 80 |
| Kot dušenja | 69 deg |
| Območje nastavljanja zasučnega kota, obojstransko | -12 /+10 deg |
| Zasučni kot | 180 deg |
| Dušenje | Pnevmatično dušenje, nastavljivo |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Konstruktivska zgradba | zobata letev/pastorek |
| Zaznavanje položaja | za približevalna stikala |
| Obratovalni tlak | 2,5 ... 10 bar |
| Maks. preklopna frekvenca pri 6 bar | 1,3 Hz |
| Način delovanja | dvosmerni |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Teoretični vrtilni moment pri 6 bar | 75 Nm |
| Dopusten masni vztrajnostni moment | 0,12 kgm ² |
| Masa izdelka | 20.700 g |
| Način pritrditve | z notranjim navojem |
| Pnevmatični priključek | G3/8 |
| Informacije o materialu pogonske gredi | Jeklo za cementiranje |
| Informacije o materialu tesnil | TPE-U(PU) |