

Dušilni ventil GRO-QS-4

Številka dela: 193972

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	dušilna funkcija
Pnevmatični priključek 1	QS-4
Pnevmatični priključek 2	QS-4
Element za nastavljanje	narebreni vijak
Način pritrditve	pritrditev na sprednjo ploščo s prehodno izvrtino z opremo izbirno:
Normalni nazivni pretok v smeri dušilke	110 l/min
Normalni nazivni pretok v nepovratni smeri	165 l/min
Delovni tlak	0 bar...10 bar
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Material ohišja	Ojačan PA
Protieksplzijska zaščita	Upoštevajte napotek v potrdilu. con 1 (ATEX) con 2 (ATEX) con 21 (ATEX) con 22 (ATEX)
Položaj vgradnje	poljubno
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	12 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR
Material sprostilnega obroča	POM
Material narebrenih glav	Ojačan PA
Material vijaka za uravnavanje	visoko legirano jeklo