

Dvoosni portal EXCH-60-

Številka dela: 1939785

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	60
Položaj vgradnje	navpično vodoravno
Konstruktivna zgradba	ploski portal
Delovni tlak	8 bar
Največji pospešek, vodoravno	50 m/s ²
Največji pospešek, vertikalno	30 m/s ²
Največja hitrost, vodoravna	5 m/s
Največja hitrost, navpična	3 m/s
Ponovljivost	±0,1 mm
Trajanje vklopa	100%
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o strojih
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za stroje
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-10 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–90 % brez kondenzacije
Raven zvočnega tlaka	81 dB(A)
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	10 °C...50 °C
Nazivna obremenitev pri največji dinamiki	6 kg
Način pritrditve	s pritrtilnim sklopom s kompletom za nastavljanje z utornimi kamni
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS