


Ploski valj
DZF-11/16"-5"-A-P-A
Številka dela: 194142

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Hod	5 palec
Premier bata	11/16"
Največji vzvojni kot batnice +/-	1.2 stp
Blaženje	elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh
Način delovanja	dvosmerno delovanje
Zaščita pred vzvojnimi obremenitvami/vodilo	ovalni bat
Delovni tlak	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-20 °C...80 °C
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok	123 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok	153 N
Premikajoča se masa pri hodu 0 mm	24 g
Dodatna premikajoča se masa na 10 mm hoda	2.3 g
Pribitek teže na 10 mm hoda	4 g
Osnovna teža pri 0 mm hoda	107 g
Pnevmatični priključek	10-32 UNF-2B
Material pokrova	Aluminij
Material tesnil	FPM TPE-U (PU)
Material ohišja	gnetna aluminijeva zlitina
Material batnice	visoko legirano nerjavno jeklo