

# Ploski valj DZF-1 5/8"-5"-P-A

Številka dela: 194226

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost  | Vrednost  |
|---|---|
| Hod   | 5 palec   |
| Premer bata   | 1 5/8"  |
| Največji vzvojni kot batnice +/-                          | 0.6 stp   |
| Blaženje  | elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh |
| Način delovanja   | dvosmerno delovanje   |
| Zaščita pred vzvojnimi obremenitvami/vodilo               | ovalni bat  |
| Delovni tlak  | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar                                   |
| Delovni medij   | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                    |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija                  | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)      |
| Razred korozijske odpornosti KBK                          | 2 – zmerna korozijska obremenitev                                   |
| Skladnost z LABS  | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura okolice                                       | -20 °C...80 °C  |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok | 633 N   |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok        | 754 N   |
| Premikajoča se masa pri hodu 0 mm                         | 120 g   |
| Dodatna premikajoča se masa na 10 mm hoda                 | 9 g   |
| Pribitek teže na 10 mm hoda                               | 16 g  |
| Osnovna teža pri 0 mm hoda                                | 480 g   |
| Pnevmatični priključek                                    | 1/8 NPT   |
| Material pokrova  | Aluminij  |
| Material tesnil   | FPM<br>TPE-U (PU)   |
| Material ohišja   | gnetna aluminijeva zlitina  |
| Material batnice  | visoko legirano jeklo   |