

Cev iz umetne mase PQ-PA-28X2,5X3000

Številka dela: 194594

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji Ø	28 mm
Notranji Ø	23 mm
Od temperature odvisen delovni tlak	-0.95 bar...10 bar
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-25 °C...75 °C
Temperatura okolice	-25 °C...75 °C
Teža izdelka glede na dolžino	0.204 kg/m
Barva	črna
Material gibke cevi	PA