

Regulator tlaka LRBS-D-7-O-MIDI

Številka dela: 194687

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	midi
Serijska	D
Zaščita pred aktiviranjem	Vrtljivi gumb z vgrajeno ključavnico
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	neposredno krmiljeni membranski regulacijski ventil z neprekinjenim dovajanjem tlaka
Funkcija regulatorja	konstanten izhodni tlak z izravnavo predtlaka s sekundarnim odzračevanjem
Prikaz tlaka	G1/4 pripravljen
Delovni tlak	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar
Območje regulacije tlaka	0.5 bar...7 bar
Največja histereza tlaka	0.02 MPa 0.2 bar 2.9 psi
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	3200 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Razred čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po standardu ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	940 g
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo z opremo
Pnevmatični priključek 1	priključna plošča
Pnevmatični priključek 2	G3/8
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne plošče	cinkova tlačna litina
Material upravljalne enote	Aluminij
Material tesnil	NBR

Značilnost	Vrednost
Material ohišja	cinkova tlačna litina