

# Filter-regulator LFRS-3/4-D-O-DI-MAXI

Številka dela: 194823


Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

Z glavo regulatorja z zaklepanjem brez manometra, za imenski tlak 12 bar, za nenaoljen zrak.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

Tip, ki se opušta. Dobavljiv do 2022. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                           | Vrednost  |
|--------------------------------------|---|
| Velikost                             | Maxi  |
| Serija                               | D   |
| Varovanje vklopa                     | Vrtljiv gumb z integrirano ključavnico                    |
| Položaj vgradnje                     | pravokoten +/- 5°   |
| Stopnja filtriranja                  | 40 µm   |
| Izpust kondenzata                    | vrtljiv ročno   |
| Konstruktivska zgradba               | Filter-regulator brez manometra                           |
| Maks. količina kondenzata            | 43 cm <sup>3</sup>  |
| Zaščita lončka                       | Kovinski zaščitni koš                                     |
| Prikaz tlaka                         | Pripravljen za G1/4                                       |
| Obratovalni tlak                     | 1 ... 16 bar  |
| Območje regulacije tlaka             | 0,5 ... 12 bar  |
| Maks. tlačna histereza               | 0,4 bar   |
| Normalni imenski pretok              | 6.800 l/min   |
| Delovni medij                        | Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>Inertni plini |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev                         |
| Temperatura skladiščenja             | -10 ... 60 °C   |
| Stopnja čistosti zraka na izhodu     | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:8:4]<br>Inertni plini  |
| Temperatura medija                   | -10 ... 60 °C   |
| Temperatura okolice                  | -10 ... 60 °C   |
| Masa izdelka                         | 1.880 g   |
| Način pritrditve                     | Vgradnja voda   |
| Pnevmatični priključek 1             | G3/4  |
| Pnevmatični priključek 2             | G3/4  |
| Opomba o materialu                   | Ustreza RoHS  |
| Material, ohišje                     | cinkova tlačna litina                                     |
| Material, lonček                     | PC  |