

Filter-regulator LFRS-3/4-D-7-O-DI-MAXI

Številka dela: 194827


Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

Z glavo regulatorja z zaklepanjem brez manometra, za imenski tlak 7 bar, za nenaoljen zrak.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

Tip, ki se opušta. Dobavljiv do 2022. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Maxi
Serija	D
Varovanje vklopa	Vrtljiv gumb z integrirano ključavnico
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Stopnja filtriranja	40 µm
Izpust kondenzata	vrtljiv ročno
Konstruktivna zgradba	Filter-regulator brez manometra
Maks. količina kondenzata	43 cm ³
Zaščita lončka	Kovinski zaščitni koš
Prikaz tlaka	Pripravljen za G1/4
Obratovalni tlak	1 ... 16 bar
Območje regulacije tlaka	0,5 ... 7 bar
Maks. tlačna histereza	0,4 bar
Normalni imenski pretok	7.700 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertni plini
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Stopnja čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:8:4] Inertni plini
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	1.880 g
Način pritrditve	Vgradnja voda
Pnevmatični priključek 1	G3/4
Pnevmatični priključek 2	G3/4
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Material, ohišje	cinkova tlačna litina
Material, lonček	PC