



Enota za pripravo zraka FRCS-3/4-D-7-O-DI-MAXI-A

Številka dela: 195001

FESTO

Kombinacija filter, regulator tlaka in naoljevalnik, serija S, z glavo regulatorja z zaklepanjem.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Maxi
Serija	D
Varovanje vklopa	Vrtljiv gumb z integrirano ključavnico
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Stopnja filtriranja	40 µm
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatično
Konstruktivna zgradba	Filter-regulator brez manometra Proporcionalen standarden meglast naoljevalnik
Maks. količina kondenzata	43 cm ³
Zaščita lončka	Kovinski zaščitni koš
Prikaz tlaka	G1/4" predpripravljen
Območje regulacije tlaka	0,5 ... 7 bar
Vstopni tlak 1	1,5 ... 12 bar
Maks. tlačna histereza	0,4 bar
Normalni imenski pretok	5.000 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	2.600 g
Način pritrditve	Vgradnja voda
Pnevmatični priključek 1	G3/4
Pnevmatični priključek 2	G3/4
Informacije o materialu ohišja	cinkova tlačna litina
Informacije o materialu lončka	PC