


Enota za pripravo zraka FRCS-1-D-5M-O-DI-MAXI-A

Številka dela: 195005

FESTO

Kombinacija filter, regulator tlaka in naoljevalnik, serija S, z glavo regulatorja z zaklepanjem.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------|---|
| Velikost | Maxi |
| Serija | D |
| Varovanje vklopa | Vrtljiv gumb z integrirano ključavnico |
| Položaj vgradnje | pravokoten +/- 5° |
| Stopnja filtriranja | 5 µm |
| Izpust kondenzata | popolnoma avtomatično |
| Konstruktivna zgradba | Filter-regulator brez manometra Proporcionalen standarden meglast naoljevalnik |
| Maks. količina kondenzata | 43 cm ³ |
| Zaščita lončka | Kovinski zaščitni koš |
| Prikaz tlaka | G1/4" predpripravljen |
| Območje regulacije tlaka | 0,5 ... 12 bar |
| Vstopni tlak 1 | 1,5 ... 12 bar |
| Maks. tlačna histereza | 0,4 bar |
| Normalni imenski pretok | 3.800 l/min |
| Delovni medij | Stisnjen zrak |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Masa izdelka | 2.880 g |
| Način pritrditve | Vgradnja voda |
| Pnevmatični priključek 1 | G1 |
| Pnevmatični priključek 2 | G1 |
| Informacije o materialu ohišja | cinkova tlačna litina |
| Informacije o materialu lončka | PC |