

Natično razdelilni priključek FCN- 3-PK-2 B

Številka dela: 19527

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Nazivni premer | 1.3 mm |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja | -0.95 bar...10 bar |
| Delovni medij | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | 0 °C...60 °C |
| Pnevmatični priključek 1 | za gibko cev z zunanjim \varnothing 3 mm |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material ohišja | cinkova tlačna litina |