

Zglobna glava CRSGS-M6

Številka dela: 195580

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	M6
Na podlagi standarda	ISO 12240-4
Razred korozijske odpornosti KBK	3 – močna odpornost proti koroziji
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Kovine, ki vsebujejo več kot 5-% masni delež bakra, cinka ali niklja, so izključene iz uporabe. Izjema so jekla, ki vsebujejo nikelj, kemično nikljane površine, vezja, vodniki, električni priključki in tuljave.
Temperatura okolice	-40 °C...150 °C
Teža izdelka	29 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material zunanjega obroča	visoko legirano jeklo
Material ohišja	visoko legirano jeklo
Material notranjega obroča	visoko legirano jeklo
Material matice	visoko legirano jeklo