

Zglobna glava CRSGS-M10X1,25

Številka dela: 195582

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	M10x1,25
Razred korozijske odpornosti KBK	3 – močna odpornost proti koroziji
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Kovine, ki vsebujejo več kot 5-% masni delež bakra, cinka ali niklja, so izključene iz uporabe. Izjema so jekla, ki vsebujejo nikelj, kemično nikljane površine, vezja, vodniki, električni priključki in tuljave.
Temperatura okolice	-40 °C...150 °C
Največ. obremenitev	0.9 kN
Teža izdelka	87 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material zunanjega obroča	visoko legirano jeklo
Material ohišja	visoko legirano jeklo
Material notranjega obroča	visoko legirano jeklo
Material matice	visoko legirano jeklo