


# Pnevmatični vmesnik CPX-GP-CPA-14

Številka dela: 195712  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

za modularni električni terminal CPX.

Tip, ki se opušča. Dostavljiv do 2018. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Vmesnik ventilskega otoka	Tip 12, CPA14
Diagnoza	- prekinitve žice na ventilsko tuljavo - kratek stik ventilov - prenizka napetost ventilov
Maks. število ventilskih mest	24 pri monostabilnih ventilih
LED displeji	- Skupinska diagnoza - status kanala na ventilih
Parametriziranje	Varen pred napako na kanal Sile na kanal Idle način na kanal Nadzor prekinitve žice/kanal Nadzor kratkega stika Nadzor bremenske napetosti
Zaščita (kratek stik)	interna elektronska varovalka na ventilski izhod
Območje obratovalne napetosti DC	20,4 ... 26,4 V
Lastna poraba toka pri obratovalni napetosti	Tipično 15 mA (napajanje elektronike z obratovalno napetostjo) Tipično 30 mA (bremensko napajanje ventilov)
Maks. napajanje na kanal	0,2 A
Maks. seštevek toka na kanal	4 A
Imenska delovna napetost DC	24 V
Električna izolacija kanala - notranji bus	Da, pri dodatnem napajanju
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	150 g
Električni priključek	Fieldbus
Informacije o materialu ohišja	Ojačan PA