

# Ležajni podstavek CRLBN-50/63

Številka dela: 195868

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                      | Vrednost                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velikost                                        | 50/63                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Položaj vgradnje                                | poljubno                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Razred korozijske odpornosti KBK                | 4 – zelo močna korozijska obremenitev                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Skladnost z LABS                                | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij | Izdelek ustreza Festovi interni opredelitvi izdelka za uporabo v proizvodnji baterij: Kovine, ki vsebujejo več kot 1-% masni delež bakra, cinka ali niklja, so izključene iz uporabe. Izjeme so nikelj v jeklih, kemično nikljane površine, vezja, vodniki, električni konektorji in tuljave. |
| Temperatura okolice                             | -40 °C...150 °C                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Teža izdelka                                    | 293 g                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Napotek glede materialov                        | V skladu z RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Material elementa za pritrditev                 | visoko legirano nerjavno jeklo                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Material sornika                                | visoko legirano nerjavno jeklo                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Material varovalke                              | visoko legirano nerjavno jeklo                                                                                                                                                                                                                                                                |