


Zapirni ventil HE-N1/2-LO

Številka dela: 197130

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Načelo tesnjenja | mehko |
| Funkcija iztekajočega zraka | brez možnosti dušenja |
| Način krmiljenja | neposredno |
| Delovni tlak | 1 bar...10 bar |
| Vrednost C | 28.13 l/sbar |
| b-vrednost | 0.28 |
| Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343) | 6200 l/min |
| Delovni medij | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 3 – močna odpornost proti koroziji |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medija | -10 °C...60 °C |
| Temperatura okolice | -10 °C...60 °C |
| Način pritrditve | privijačenje |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Smer toka | ni reverzibilna |
| Teža izdelka | 1100 g |
| Pnevmatični priključek 1 | 1/2 NPT |
| Pnevmatični priključek 2 | 1/2 NPT |
| Pnevmatični priključek 3 | 1 NPT |
| Material tesnil | NBR TPE-U (PU) |
| Material ohišja | aluminijeva tlačna litina |