


# Zapirni ventil HE-G1/2-LO

Številka dela: 197134

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                                   | Vrednost                                         |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Konstruktivna zgradba                                        | batni drsnik                                     |
| Način upravljanja                                            | ročno                                            |
| Načelo tesnjenja                                             | mehko                                            |
| Funkcija iztekajočega zraka                                  | brez možnosti dušenja                            |
| Pomožno ročno upravljanje                                    | brez                                             |
| Ventilska funkcija                                           | 3/2, bistabilen                                  |
| Delovni tlak                                                 | 1 bar...10 bar                                   |
| Vrednost C                                                   | 28.13 l/sbar                                     |
| b-vrednost                                                   | 0.28                                             |
| Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343) | 6200 l/min                                       |
| Delovni medij                                                | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Razred korozijske odpornosti KBK                             | 3 – močna odpornost proti koroziji               |
| Skladnost z LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                |
| Temperatura medija                                           | -10 °C...60 °C                                   |
| Temperatura okolice                                          | -10 °C...60 °C                                   |
| Način pritrditve                                             | vgradnja v napeljavo s prehodno izvrtino         |
| Položaj vgradnje                                             | poljubno                                         |
| Smer toka                                                    | ni reverzibilna                                  |
| Teža izdelka                                                 | 1100 g                                           |
| Pnevmatični priključek 1                                     | G1/2                                             |
| Pnevmatični priključek 2                                     | G1/2                                             |
| Pnevmatični priključek 3                                     | G1                                               |
| Material tesnil                                              | NBR<br>TPE-U (PU)                                |
| Material ohišja                                              | aluminijeva tlačna litina<br>PBT                 |