

Terminal CPX

Številka dela: 197330

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Električno krmiljenje	Področno vodilo integriran krmilnik
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Temperatura skladiščenja	-20 °C...70 °C
Stopnja zaščite	IP65 IP67
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV v skladu z direktivo EU o protieksplzijski zaščiti (ATEX) v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu s predpisi UK EX v skladu s predpisi ZK RoHS
Znak KC	KC-EMV
Odobritev	RCM Mark c UL us – Recognized (OL)
Protieksplzijska zaščita	con 2 (ATEX) Cona 2 (RU) Cona 2 (UKEX)
Kategorija ATEX, plin	II 3G
Odobritev protieksplzijske zaščite zunaj EU	EPL Gc (GB) EPL Gc (RU)
Vrsta protieksplzijske zaščite pred vžigom, plin	Ex ec IIC T4 Gc X
Temperatura okolice Ex	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
LED-prikazi	stanje vodila stanje kanala stanje modula stanje sistema
Diagnostika	diagnostični pomnilnik diagnostika kanalov in modulov Podnapetost modulov
Največja naslovna količina, vhodi	64 bajt
Največja naslovna količina, izhodi	64 bajt

Značilnost	Vrednost
Parametriranje	diagnostično obnašanje Failsafe-odziv prisila kanalov Nastavitev signala
Notranji čas cikla	< 1 ms
Območje delovne napetosti DC	18 V...30 V
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Največje tokovno napajanje	16 A